

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	345 mm
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Misura inserto	16 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Codice ISO portautensile	A40X STFCL/L16
Ø Codolo D_s	40 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Spostamento centrale L_3	27 mm
Campo non serrabile S	240 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra

Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice