

**BDMT 070302 ER-JS, PR1535, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227148 INOX
GTIN	4960664731152
Classe articolo	25A

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$. 90° esatti fino ad $a_p = 4$ mm.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Modello	INOX
Avanzamento f_z per dente	0,05 – 0,08 mm
Tipo	PR1535
Codice ISO Inserto	BDMT 070302 ER-JS
Tipo	PR1535
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	50 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		