



Set di maschi a mano, non rivestito, G: G3/4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130660 G3/4
GTIN	4067263036463
Classe articolo	12G

Descrizione

Esecuzione:

Set composto **da 2 pezzi, 1 sbozzatore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	90 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Filetti per pollice	14
Misura del filetto	G 3/4
Ø Preforo	24,5 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø Filettatura	26,44 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Profondità filettatura	79,32 mm
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	G

Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5157
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a secco	limitatamente adatta		