



Pistola ad aria compressa e a liquido, regolabile Raccordo dell'acqua



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080253
GTIN	7391390268860
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Pistole ad aria compressa con flusso dell'aria regolabile in continuo, peso ridotto, opzioni flessibili di aggancio e facilità di utilizzo.

Pistola ad aria compressa e liquido con ugello Jet, **getto regolabile** (da selettivo a diffuso) **portata regolabile** (aria: 200 -1200 l/min., liquido: 7 – 46 l/min).

Incluso nipplo per liquido in acciaio.

Nota:

La serie CEJN 320 soddisfa lo standard europeo 7.6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

Giunto a chiusura rapida adatto per raccordo dell'acqua al n. art. 080149 Dim. 1/2.

Descrizione tecnica

Valore della portata	200 - 1200 l/min
Valore della portata di liquido	7 - 46 l/min
Valore della portata d'aria	200 - 1200 l/min
Tipo di prodotto	Pistola

