

Garant**Micrometri digitali HCT IP67 e Bluetooth, Intervallo di misurazione: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421575 25-50
GTIN	4067263036661
Classe articolo	41B

Descrizione**Esecuzione:**

Innovativo micrometro IP67 HCT con Bluetooth 5.0 e **cifre da 12 mm** su display nitido. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Lo spegnimento automatico permette di aumentare sensibilmente la durata di vita della batteria. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro e smussate. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione.

Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools) - disponibile gratuitamente per Android e iOS - nonché la app HCT Windows (disponibile per Windows).

Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2032. 1 asta di regolazione

Descrizione tecnica

Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
--------------------	------------------------------

Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HCT App Windows
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Limite di errore	2 µm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Numero di aste di regolazione	1
Altezza cifre display LCD	12 mm
Serie	HCT
Esecuzione superficie di contatto	con denti riportati in HM
Lettura	0,0005 pollici
Esecuzione stelo	temprati e rettificati
Numero di batterie contenute	1
Lettura	0,001 mm
Passo vite angolare	1 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Ø Stelo	6,5 mm
Taratura	B2
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Commutazione da misura relativa ad assoluta	sì
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

022040 100

Rapporto di taratura Micrometro con asta di regolazione
Intervallo di misurazione massimo 100 mm

Certificato DAkkS Micrometro con asta di regolazione
Intervallo di misurazione massimo 100 mm

022050 100

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032