



Lampada a LED con funzione di dimmerazione CONNECT, Modello: NOVA-4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081233 NOVA-4
GTIN	5708997006726
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Le lampade da lavoro Scangrip CONNECT si basano sul sistema CAS e sono inoltre compatibili con le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettroutensili. Lampada a LED a batteria ad alte prestazioni con funzione di dimmerazione. Corpo in alluminio stampato a iniezione estremamente robusto e resistente a urti di forte intensità, colpi e vibrazioni. Utilizzabile con batterie CAS 12 V e 18 V Accumulatori, batterie da 18 V dei principali produttori di elettroutensili o collegamento diretto all'alimentazione SCANGRIP®

Alimentazione.

- **Il sistema di comando BLUETOOTH permette l'accensione e lo spegnimento di massimo quattro lampadine, nonché la regolazione della potenza luminosa su cinque livelli in base al rispettivo lavoro da svolgere.**
- **Con diffusore rimovibile.**
- **Maniglia integrata e base di appoggio innovativa per garantire un orientamento flessibile nonché il montaggio diretto sullo stativo SCANGRIP® o su supporti magnetici.**

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Le lampade vengono fornite senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e alimentatori per alimentazione via cavo adatti vedi n. art. 073870 - 073890 e 081249.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione	400 - 4000 lm
Altezza complessiva	230 mm
Numero di batterie contenute	0
Grado di protezione IP	IP 65
Lunghezza complessiva	240 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Larghezza complessiva	104 mm
Tensione batteria	12 V
Tensione batteria	18 V
Tipo di prodotto	Lampade