

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269988 12/07
GTIN	4067263787082
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Codice ISO portautensile	A12L SDQCR/L07
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	8 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	25 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	15 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

