

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269989 25/11
GTIN	4067263787181
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	31 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Spostamento centrale L_3	16 mm
Lunghezza della testina L_1	40 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Codice ISO portautensile	A25R SDQCR/L11
Ø Codolo D_s	25 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

