



Gilè trapuntato riscaldato, nero, Taglia unisex: L



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091237 L
GTIN	4058546403638
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- Giacca riscaldata M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio e zone riscaldate nell'area del petto, della schiena e delle spalle.
- Fino a 11 ore di durata con una carica della batteria M12™ 12 V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
- Giacca dal design slim in poliestere Ripstop leggero e molto resistente, indossabile anche come strato intermedio (materiale esterno e interno in 100% poliestere).
- Comfort ottimale anche in condizioni meteorologiche difficili, piovose o ventose.
- L'alloggiamento ottimizzato del portabatteria consente di riporre la batteria M12™ sul lato anteriore o posteriore per una maggiore comodità.
- Molteplici zone riscaldate: 5 elementi riscaldanti in fibra di carbonio cuciti all'interno distribuiscono il calore nelle aree più importanti.
- Facile impostazione della temperatura OneTouch con 3 livelli di riscaldamento: alto, medio, basso.
- Adatta a lavatrice e asciugatrice.
- Controller a batteria incluso nella fornitura.
- Nuovo design del cappuccio.
- **Compatibile al 100% con le batterie MILWAUKEE® M12™.**

Fornitura:

Batteria e caricabatterie non sono inclusi nella fornitura.

Nota:

Prima di riporre la giacca, è necessario raffreddarla e rimuovere la batteria e il portabatteria. Gli elementi riscaldanti in fibra di carbonio non devono essere bloccati. La batteria non deve essere conservata con oggetti metallici (rischio di cortocircuito). La batteria e il caricabatterie non devono essere aperti e devono essere sempre conservati in un luogo asciutto.

Descrizione tecnica

Materiale	Poliestere
Tensione batteria	12 V
Denominazione originale prodotto	M12 HPVBL2-0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Genere	Unisex
Materiale fodera interna	Poliestere
Numero di batterie contenute	0
Taglia unisex	L
Composizione del tessuto	100% poliestere
Colore	nero
Tipo di prodotto	Gilet contro il freddo