

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/15mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250631 25/15
GTIN	4067263122326
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	DN.. 1506..
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Serie	Master Eco
Vite per sottoplacchetta	259027 8
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2525X15
Misura inserto	15 mm
Dimensione codolo	25 mm
Sottoplacchetta	259031 50
Staffa, vite, molla	259036 24

Ampiezza funzionale $L_4$	32 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa