

Garant

Portainseri con bloccaggio a vite GARANT Master eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260292 20/11
GTIN	4067263122487
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	Master Eco
Vite per sottopiacchetta	269013 7
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2020K11
Sottopiacchetta	269007 1
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Set di viti per inserti	269023 3
Dimensione codolo	20 mm

Misura inserto	11 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa