

**Garant****Portainseri con bloccaggio a staffa GARANT Master eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto L: 20/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272004 20/16
GTIN	4067263122678
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Fornitura:**

**Con sottoplacchetta da 1,5°.**

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Serie	Master Eco
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Dimensione codolo	20 mm
Vite per sottoplacchetta	279824 1
Staffa, vite, O-ring	279835 3
Sottoplacchetta da 1,5°	279819 1
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm

Lunghezza complessiva L	90 mm
Misura inserto	16 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa