

HEDI

Avvolgicavo interamente in plastica, Modello: 50R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081103 50R
GTIN	4003644024186
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Avvolgicavo HEDI® compatto e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm e diverse caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.

- **Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**

Per un impiego di breve durata all'aperto.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Sistema diagnostico disponibile	sì
---------------------------------	----

Materiale corpo	Plastica
Classe del cavo	H05RR-F
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Struttura del cavo	3G1,5
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza cavo	50 m
Colore cavo	nero
Grado di protezione IP	IP 44
Numero di prese	3
Tensione nominale	250 V
Materiale del cavo	Gomma
Tipo di prodotto	Avvolgicavo