

## HEDI

### Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 25V



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081119 25V
GTIN	4003644024827
Classe articolo	08B

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata.

L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Economico avvolgicavo HEDI® interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm.

- **Inclinazione di 3 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**

Con prese per i **paesi Francia, Belgio, Polonia e Repubblica Ceca.**

##### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

#### Descrizione tecnica

Tensione nominale	250 V
Colore cavo	rosso
Grado di protezione IP	IP 20

Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Struttura del cavo	3G1,5
Numero di prese	4
Materiale corpo	Plastica
Materiale del cavo	PVC
Lunghezza cavo	25 m
Sistema diagnostico disponibile	no
Alimentazione	Alimentazione di rete
Classe del cavo	H05VV-F
Tipo di prodotto	Avvolgicavo