

Garant**Corpo base utensile per sbavatura universale, per Ø foro d: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	156770 4
GTIN	4067263964711
Classe articolo	15A

Descrizione**Esecuzione:**

Per la **sbavatura anteriore e posteriore** di fori in **un'unica operazione**. **Estrema facilità d'uso** su tutte le macchine e **sostituzione rapida** delle lame di sbavatura. L'utensile di sbavatura è composto da un **corpo base, una lama di sbavatura e una vite di fissaggio**.

Uso:

Adatto per **trapani da banco o a colonna, fresatrici convenzionali e centri di lavorazione CN**. Garantire condizioni di serraggio stabili. **Non adatto per macchine a conduzione manuale**.

Nota:

Lama non inclusa nella fornitura. Ordinare separatamente lama adatta n. art. 156775. Vite di fissaggio inclusa nella fornitura. Vite di fissaggio di ricambio disponibile al n. art. 156780.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	8 mm
Per fori di Ø	4 mm
Lunghezza complessiva L	85 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,07 mm/gir.
Dimensioni adatte della lama	3
Misura programmata e	10 mm
Sporgenza totale L ₁	29 mm
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza

