

Garant**Corpo base utensile per sbavatura universale, per Ø foro d: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	156770 16
GTIN	4067263964964
Classe articolo	15A

Descrizione**Esecuzione:**

Per la **sbavatura anteriore e posteriore** di fori in **un'unica operazione**. **Estrema facilità d'uso** su tutte le macchine e **sostituzione rapida** delle lame di sbavatura. L'utensile di sbavatura è composto da un **corpo base, una lama di sbavatura e una vite di fissaggio**.

Uso:

Adatto per **trapani da banco o a colonna, fresatrici convenzionali e centri di lavorazione CN**. Garantire condizioni di serraggio stabili. **Non adatto per macchine a conduzione manuale.**

Nota:

Lama non inclusa nella fornitura. Ordinare separatamente lama adatta n. art. 156775. Vite di fissaggio inclusa nella fornitura. Vite di fissaggio di ricambio disponibile al n. art. 156780.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Per fori di Ø	16 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,1 mm/gir.
Sporgenza totale L ₁	80 mm
Misura programmata e	12 mm
Dimensioni adatte della lama	5
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza

