

Garant**Corpo base utensile per sbavatura universale, per Ø foro d: 7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	156770 7
GTIN	4067263964773
Classe articolo	15A

Descrizione**Esecuzione:**

Per la **sbavatura anteriore e posteriore** di fori in **un'unica operazione**. **Estrema facilità d'uso** su tutte le macchine e **sostituzione rapida** delle lame di sbavatura. L'utensile di sbavatura è composto da un **corpo base, una lama di sbavatura e una vite di fissaggio**.

Uso:

Adatto per **trapani da banco o a colonna, fresatrici convenzionali e centri di lavorazione CN**. Garantire condizioni di serraggio stabili. **Non adatto per macchine a conduzione manuale**.

Nota:

Lama non inclusa nella fornitura. Ordinare separatamente lama adatta n. art. 156775. Vite di fissaggio inclusa nella fornitura. Vite di fissaggio di ricambio disponibile al n. art. 156780.

Descrizione tecnica

Per fori di Ø	7 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Lunghezza complessiva L	115 mm
Dimensioni adatte della lama	5
Misura programmata e	12 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,09 mm/gir.
Sporgenza totale L ₁	53 mm
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza

