

**Garant**

**Mandrino Forma AD con foro per il lubrorefrigerante, BT 30 A = 100, Ø di serraggio D1: 16mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302591 16
GTIN	4067263983958
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>. **Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.**

### Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

## Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	16
Ø Esterno D	48 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Adattatore	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	ISO 7388-2

Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino