

**Garant****Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Impronta Torx®: TX10/200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	625332 TX10/200
GTIN	4067263012900
Classe articolo	61C

**Descrizione****Esecuzione:**

**Impugnatura robusta** dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.

**Vantaggi:**

Grazie al **foro nell'impronta Torx®**, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

**Descrizione tecnica**

Impronta Torx®	TX10
Foro nell'impronta Torx®	sì
Lunghezza lama	200 mm
Lunghezza complessiva	290 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Funzione di fermo	no
Materiale lama	Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	bicomponente in Haptoprene

Superficie	nichelata e cromata
Punta di precisione	nero
Cappuccio girevole	no
Testa sferica	no
Tipo di prodotto	Giraviti