

**Garant****Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Impronta Torx®: TX10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	625332 TX10
GTIN	4067263012894
Classe articolo	61C

**Descrizione****Esecuzione:**

**Impugnatura robusta** dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.

**Vantaggi:**

Grazie al **foro nell'impronta Torx®**, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza lama	70 mm
Foro nell'impronta Torx®	sì
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Lunghezza complessiva	160 mm
Impronta Torx®	TX10
Funzione di fermo	no
Materiale lama	Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	bicomponente in Haptoprene

Superficie	nichelata e cromata
Punta di precisione	nero
Cappuccio girevole	no
Testa sferica	no
Tipo di prodotto	Giraviti