

Garant**Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Impronta Torx®: TX40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	625332 TX40
GTIN	4067263012986
Classe articolo	61C

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.

Vantaggi:

Grazie al **foro nell'impronta Torx®**, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX40
Lunghezza lama	140 mm
Lunghezza complessiva	260 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Foro nell'impronta Torx®	sì
Funzione di fermo	no
Materiale lama	Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	bicomponente in Haptoprene

Superficie	nichelata e cromata
Punta di precisione	nero
Cappuccio girevole	no
Testa sferica	no
Tipo di prodotto	Giraviti