

Garant**Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Larghezza delle punte b: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	660032 4
GTIN	4067263013457
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. **A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.**

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Descrizione tecnica

Punta della lama	nero
Lunghezza lama	100 mm
Spessore delle punte a	0,8 mm
Lunghezza complessiva	195 mm
Lama passante	no
Larghezza delle punte b	4 mm
Esagono di azionamento	no
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Esecuzione codolo	rotondi
Cappuccio a percussione	no

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	bicomponente in Haptoprene
Superficie	nichelata e cromata
Tipo di prodotto	Giraviti