

Garant**Mandrino portautensili a calettare con foro per il lubrorefrigerante, PSC-50 corto, Ø di serraggio D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308562 20
GTIN	4067263014812
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

Con fori per il lubrorefrigerante e filettature richiudibili.

Uso:

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410 – 302417. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354450.

Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893 e set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	42 mm
Sporgenza totale Dim. A	85 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile

Adattatore	PSC-50 corto
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare