

**Magnete cilindrico "Hold fast", AlNiCo, Ø: 70mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085968 70
GTIN	2050000965340
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

Per separare il magnete dal pezzo mediante asta filettata di spinta. Con 2 fori filettati M8 per il fissaggio di supporti.

Descrizione tecnica

Forza di tenuta nominale	880 N
Peso	2 kg
Ø	70 mm
Altezza corpo magnete	64,5 mm
Filettatura di fissaggio nella testa magnetica	M8 mm
Numero di filettature di fissaggio	2
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete cilindrico

