


Portautensile forma B1 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 40mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319007 40
GTIN	4067263014294
Classe articolo	32V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_1	25 mm
h_2	25 mm
b_2	42,5 mm
Ø Codolo d_1	40 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
l_2	44 mm
h_5	32,5 mm

b ₁	85 mm
l ₁	22 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI