



Portautensile forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319017 20
GTIN	4067263201120
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_1	16 mm
h_5	25 mm
l_1	16 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20
Ø Codolo d_1	20 mm
b_1	55 mm

h_6	30 mm
l_2	30 mm
h_2	22 mm
b_2	30 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI