



Portautensili forma B5 radiale destra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319047 40
GTIN	4067263201298
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_1	25 mm
h_2	25 mm
h_5	32,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
b_1	118 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm

Ø Codolo d ₁	40 mm
b ₂	75,5 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI