



Supporto basculante esecuzione scanalata, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370061 M8
GTIN	4059245309504
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.

Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Lunghezza collare L ₂	12 mm
Portata massima (statica)	16 kN
Lunghezza 1	40 mm
Filettatura M	M8

Ø Esterno D	9,5 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante