



**Supporto basculante Esecuzione piatta, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M6**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370068 M6
GTIN	4059245000999
Classe articolo	37K

**Descrizione**

**Esecuzione:**

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.  
Con filettatura esterna.

**Uso:**

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

**Nota:**

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

**Descrizione tecnica**

Filettatura M	M6
Portata massima (statica)	50 kN
Ø Esterno D <sub>1</sub>	18 mm
Ø Esterno D	22 mm

## Scheda tecnica

Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Altezza H	16,5 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante