



Supporto basculante esecuzione scanalata, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370069 M5
GTIN	4059245001033
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M5
Ø Esterno D ₁	15 mm
Ø Esterno D	18 mm
Portata massima (statica)	30 kN

Scheda tecnica

Ø D ₃	7 mm
Altezza H	14 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante