



Gancio di serraggio cilindrico, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370075 1
GTIN	4059245030798
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Con vite ribassata.

Testa della vite ribassata nel gancio di serraggio.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il montaggio in dispositivi di serraggio personalizzati.

Accessori speciali:

Molle e viti a testa cilindrica su richiesta

Descrizione tecnica

Altezza H_2	10 mm
H_1	42 mm
F_{max}	4,8 kN

Scheda tecnica

Ø D ₂	11 mm
Ø D ₃	6,5 mm
Ø D ₁	10 mm
Ø D	16 mm
B	11 mm
Tipo di prodotto	Tirante