



## Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 63/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222800 63/4
GTIN	4960664602353
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Esecuzione:

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Strategia di truciolatura: HPC

Profondità di taglio massima  $a_{p \max}$ : 6 mm

Ø Esterno massimo  $D_{\max}$ : 76 mm

Lunghezza complessiva  $L_{\text{compl}}$ : 40 mm

Ø Foro di attacco: 22 mm

Inserto adatto: PN.. 1205

Vite inserto: 229700

### Descrizione tecnica

Ø Tagliente $D_c$	63 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl}}$	40 mm

Inserto adatto	PN.. 1205
Vite di serraggio per sottoplacchetta	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Ø Foro di attacco	22 mm
Ø Esterno massimo $D_{max}$	76 mm
Sottoplacchetta	229750
Profondità di taglio massima $a_{p max}$	6 mm
Vite inserto	229700
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

## Accessori

Vite di serraggio	229702
Vite di serraggio	229700
Sottoplacchetta	229750