

**Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:  
63/5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Classe articolo	250

**Descrizione****Esecuzione:**

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	PN.. 1205
Vite inserto	229700
Ø Foro di attacco	22 mm
Ø Tagliente $D_c$	63 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Ø Esterno massimo $D_{max}$	76 mm

Numero taglienti Z	5
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

---

## Accessori

Vite di serraggio	229700
-------------------	--------