

**Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
160/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222800 160/8
GTIN	4960664602391
Classe articolo	250

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	40 mm
Inserto adatto	PN.. 1205
Ø Tagliente D_c	160 mm
Vite inserto	229700
Vite di serraggio per sottoplacchetta	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Sottoplacchetta	229750
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm

Ø Esterno massimo D_{max}	173 mm
Profondità di taglio massima $a_{p max}$	6 mm
Numero taglienti Z	8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Sottoplacchetta	229750
Vite di serraggio	229702
Vite di serraggio	229700