

Garant
XDLT 120408 ER, HU7810, Modello: ALU

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212966 ALU
GTIN	4045197581723
Classe articolo	21A

Descrizione
Nota:

 Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$.

 Avanzamento f_z per dente: 1 mm

Codice ISO Inserto: XDLT 120408 ER

Modello: ALL.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

 Raggio programmato con $a_{p,max}$: 2,6 mm

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Codice ISO Inserto	XDLT 120408 ER
Raggio programmato con $a_{p,max}$	2,6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	1,8 mm
Avanzamento f_z per dente	1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	1200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	1500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	1100 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		