



## Estrattore per viti con scanalature strette, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082860 2
GTIN	2050001695352
Classe articolo	04D

### Descrizione

**Esecuzione:**

In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l'azionamento mediante giramaschi e simili.

**Uso:**

Per svitare viti rotte con filettatura destra ( $\varnothing$  di foratura da tabella; girare a sinistra l'estrattore per viti).

**Per:**

Esecuzione in acciaio.

**Nota:**

Filettatura UNF e UNC disponibile su richiesta.

### Descrizione tecnica

$\varnothing$ Preforatura	3,2 mm
Per viti / bulloni	M5 – M7
Modello	2
Per	Acciaio
Tipo di prodotto	Estrattori per viti rotte