



## Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 50/5Lmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Classe articolo	250

### Descrizione

**Esecuzione:  
Economica con 4 taglienti.**

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale $L_1$	40 mm
Tipo inserti	10
Ø Codolo $D_s$ h6	32 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Tagliente $D_c$	50 mm
Inserto adatto	LOMU..
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	10 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	120 mm
Numero taglienti Z	5
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio

229713