


Garant
OFMT 050405 TR, HB7525, Modello: ST900


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213320 ST900
GTIN	4045197454935
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all'usura grazie ai substrati a grana fine.

Modello: ST900

Raggio di curvatura: 0,5 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,17 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,17 mm
Modello	ST900
Raggio di curvatura	0,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	OFMT 050405 TR
Tipo	HB7525

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	280 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	135 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	145 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	170 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		