



## Lamatore KOMET®, codolo Weldon, Modello: M5N



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Classe articolo	24D

### Descrizione

#### Uso:

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.

### Descrizione tecnica

Profondità svasatura massima l	10 mm
Ø Minimo $d_{min}$	5,3 mm
Set di viti per inserti	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Per viti DIN a testa cilindrica	M5
Ø Codolo $D_s$ h6	16 mm
Ø Svasatura $D_1$ H13	10 mm
Inserto n. art. 216780 – 216910; n. art. 216950	10-010 / 110
Numero taglienti Z	1
Inserto adatto	WOEX
Numero di inserti	1
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	80 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori

---

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi  
Trasmissione 6IP1

---

239652 6IP1