

**Lamatore KOMET®, codolo Weldon, Modello: M6N****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216660 M6N
GTIN	4047109191310
Classe articolo	24D

**Descrizione****Uso:**

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	16 mm
Per viti DIN a testa cilindrica	M6
Set di viti per inserti	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Ø Svasatura D <sub>1</sub> H13	11 mm
Inserto n. art. 216780 – 216910; n. art. 216950	10-010 / 110
Ø Minimo d <sub>min</sub>	6,4 mm
Profondità svasatura massima l	10 mm
Numero taglienti Z	1
Inserto adatto	WOEX
Numero di inserti	1
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	80 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori

---

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi  
Trasmissione 6IP1

---

239652 6IP1