



Estrattore per viti con scanalature strette, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082860 3
GTIN	2050001695369
Classe articolo	04D

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l'azionamento mediante giramaschi e simili.

Uso:

Per svitare viti rotte con filettatura destra (\varnothing di foratura da tabella; girare a sinistra l'estrattore per viti).

Per:

Esecuzione in acciaio.

Nota:

Filettatura UNF e UNC disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

\varnothing Preforatura	4,5 mm
Per viti / bulloni	M8 – M10
Modello	3
Per	Acciaio
Tipo di prodotto	Estrattori per viti rotte