

Garant**OFEW 050405 TN, HB7515, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213325 ST1400
GTIN	4045197553843
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inseri estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all'usura grazie ai substrati a grana fine.

Modello: ST1400

Raggio di curvatura: 0,5 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,14 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,14 mm
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	0,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	OFEW 050405 TN
Tipo	HB7515

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	390 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	275 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	245 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	180 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	180 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		