


Lamatore KOMET®, codolo Weldon, Modello: M12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216660 M12
GTIN	4047109013131
Classe articolo	24D

Descrizione
Uso:

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Ø Svasatura D ₁ H13	20 mm
Ø Minimo d _{min}	13 mm
Set di viti per inserti	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Inserto n. art. 216780 – 216910; n. art. 216950	24-010 / 110
Per viti DIN a testa cilindrica	M12
Ø Codolo D _s h6	25 mm
Profondità svasatura massima l	20 mm
Numero taglienti Z	1
Inserto adatto	WOEX
Numero di inserti	1
Lunghezza complessiva L _{compl.}	100 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi
Trasmissione 8IP2

239652 8IP2