

**LOMU...08ER-SM, PR1525, Tipo inserti: 15****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225235 15
GTIN	4960664648924
Classe articolo	25A

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 4 taglienti – tramite esecuzione bilaterale. Grazie all'ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 10° si riduce notevolmente la forza di taglio.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrizione tecnica**

Modello	INOX
Codice ISO Inserto	LOMU...08ER-SM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	PR1525
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f_z$ per dente	0,06 - 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		