



## Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 32/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Classe articolo	250

### Descrizione

**Esecuzione:  
Economica con 4 taglienti.**

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Lunghezza complessiva $L_{\ compl.}$	130 mm
Inserto adatto	LOMU..
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo inserti	10
Ø Tagliente $D_c$	32 mm
Ø Codolo $D_s\ h_6$	32 mm
Sporgenza totale $L_1$	40 mm
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------