

**Inserto KOMET Unisix®, BK62, Codice modello W29: 24-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

Lamatore a inserti n. art. 216660.
Codice ISO Inserto: WOEX 05T304
Raggio di curvatura: 0,4 mm

Descrizione tecnica

Descrizione	24-010
Codice ISO Inserto	WOEX 05T304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	BK62
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG(G)	idoneo	160 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		