

Garant
Fresa a spianare a 45°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 200/10mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213890 200/10
GTIN	4045197666581
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a spianare a 45° a passo differenziato per una lavorazione silenziosa. Sede di precisione degli inserti mediante sottoplacchette speciali in metallo duro. Per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio aggiuntivi.

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	219860
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	63 mm
Ø Esterno massimo D_{max}	213 mm
Vite di serraggio per sottoplacchetta	219861 (TX8)
Inserto adatto	SE.. 1203..
Ø Tagliente D_c	200 mm
Vite di serraggio inserto	219862 (25IP; 6 Nm)
Ø Foro di attacco	60 mm

Numero taglienti Z	10
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite di serraggio	219862
Sottoplacchetta in HM	219860
Vite di serraggio	219861