

Garant**Fresa a spianare a 45°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 125/7mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213890 125/7
GTIN	4045197666567
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a spianare a 45° a passo differenziato per una lavorazione silenziosa. Sede di precisione degli inserti mediante sottoplacchette speciali in metallo duro.

Descrizione tecnica

Ø Esterno massimo D_{max}	138 mm
Inserto adatto	SE.. 1203..
Sottoplacchetta	219860
Ø Foro di attacco	40 mm
Vite di serraggio inserto	219862 (25IP; 6 Nm)
Vite di serraggio per sottoplacchetta	219861 (TX8)
Ø Tagliente D_c	125 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm

Numero taglienti Z	7
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Sottoplacchetta in HM	219860
Vite di serraggio	219861
Vite di serraggio	219862