

Garant
Lamatore a tirare a 180°, Ø max. di svasatura D: 48mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 48
GTIN	4045197281319
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:
Con un tagliente (z = 1).
Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø di svasatura D	48 mm
Esecuzione del codolo	Whistle Notch
L ₃	135 mm
Numero taglienti Z	1
Sporgenza totale L ₁	163 mm
L ₂	143 mm
Misura programmata e	8,05 mm
Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø Codolo D _s h6	32 mm
Ø Minimo d _{min}	33 mm
Ø Giunto D ₁	40 mm
Inserto adatto	260150

Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L	223 mm
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Vite di serraggio	219844