

**Garant**

**Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 63/6mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 214200 63/6   |
| GTIN            | 4045197131423 |
| Classe articolo | 210           |

**Descrizione****Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

**Descrizione tecnica**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ | 40 mm                 |
| Inserto adatto                     | SE.. 1204..           |
| Ø Tagliente $D_c$                  | 63 mm                 |
| Set di viti per inserti            | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Ø Foro di attacco                  | 22 mm                 |
| Ø Esterno massimo $D_{max}$        | 75 mm                 |
| Numero taglienti Z                 | 6                     |
| Esecuzione del codolo              | a manicotto           |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Angolo di regolazione κ    | 45 grado         |
| Passo dei taglienti        | differente       |
| Passaggio interno per LR   | sì               |
| Strategia di truciolatura  | MTC              |
| Sostituzione del materiale | PowerCard        |
| Tipo di prodotto           | Frese a spianare |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm                                | 211750 5,7  |
| Set di viti per inserti 10 pezzi   | 219800      |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3<br>Impronta Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |